



**81.1790.6297**  
*Servicio al cliente*

**81.2861.7754**  
*Soporte Técnico*




[compras@medzan.com.mx](mailto:compras@medzan.com.mx)  
[soportetecnico@medzan.com.mx](mailto:soportetecnico@medzan.com.mx)

# Medzan<sup>+</sup>

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Logística y suministro de implantes e instrumentales para ortopedia y traumatología.



**ACERRO**

# PLACAS

## MINI FRAGMENTOS



### Placa Ø 2.7mm

Clave	Descripción
672.31	Placa en "L" Ø 2.7mm - 3 Orif. Izq.
672.32	Placa en "L" Ø 2.7mm - 3 Orif. Der.
672.33	Placa en "L" Oblicua Ø 2.7mm - 3 Orif. Izq.
672.34	Placa en "L" Oblicua Ø 2.7mm - 3 Orif. Der.
672.41	Placa en "T" Ø 2.7mm - 3 Orif.



### Tornillo Cortical Autorroscante Ø 2.7mm

Clave	Descripción
709.06	Tornillo Cortical Autorroscante Ø 2.7 x 6mm
709.08	Tornillo Cortical Autorroscante Ø 2.7 x 8mm
709.10	Tornillo Cortical Autorroscante Ø 2.7 x 10mm
709.12	Tornillo Cortical Autorroscante Ø 2.7 x 12mm
709.14	Tornillo Cortical Autorroscante Ø 2.7 x 14mm
709.16	Tornillo Cortical Autorroscante Ø 2.7 x 16mm
709.18	Tornillo Cortical Autorroscante Ø 2.7 x 18mm
709.20	Tornillo Cortical Autorroscante Ø 2.7 x 20mm
709.22	Tornillo Cortical Autorroscante Ø 2.7 x 22mm
709.24	Tornillo Cortical Autorroscante Ø 2.7 x 24mm
709.26	Tornillo Cortical Autorroscante Ø 2.7 x 26mm
709.28	Tornillo Cortical Autorroscante Ø 2.7 x 28mm
709.30	Tornillo Cortical Autorroscante Ø 2.7 x 30mm

# PEQUEÑOS FRAGMENTOS



## Placa Olecranon

Clave	Descripción
813.04	Placa Olecranon Ø 3.5mm x 4 Orif.
813.05	Placa Olecranon Ø 3.5mm x 5 Orif.
813.06	Placa Olecranon Ø 3.5mm x 6 Orif.
813.07	Placa Olecranon Ø 3.5mm x 7 Orif.
813.08	Placa Olecranon Ø 3.5mm x 8 Orif.
813.10	Placa Olecranon Ø 3.5mm x 10 Orif.



## Placa Trebolar

Clave	Descripción
608.03	Placa Trebolar Ø 3.5mm x 3 Orif.
608.04	Placa Trebolar Ø 3.5mm x 4 Orif.
608.05	Placa Trebolar Ø 3.5mm x 5 Orif.
608.06	Placa Trebolar Ø 3.5mm x 6 Orif.
608.08	Placa Trebolar Ø 3.5mm x 8 Orif.
608.10	Placa Trebolar Ø 3.5mm x 10 Orif.
608.12	Placa Trebolar Ø 3.5mm x 12 Orif.



## Placa "T" - 3

Clave	Descripción
643.03	Placa "T" 3,5 mm 3 x 3 Orif.
643.04	Placa "T" 3,5 mm 3 x 4 Orif.
643.05	Placa "T" 3,5 mm 3 x 5 Orif.
643.06	Placa "T" 3,5 mm 3 x 6 Orif.



## Placa "T" Obliqua

Clave	Descripción
627.03L	Placa "T" Obliqua Ø3.5mm Izq. 3 Orif.
627.03R	Placa "T" Obliqua Ø3.5mm Der. 3 Orif.
627.04L	Placa "T" Obliqua Ø3.5mm Izq. 4 Orif.
627.04R	Placa "T" Obliqua Ø3.5mm Der. 4 Orif.
627.05L	Placa "T" Obliqua Ø3.5mm Izq. 5 Orif.
627.05R	Placa "T" Obliqua Ø3.5mm Der. 5 Orif.



## Placa de Reconstrucción

Clave	Descripción
633.05	Placa de Reconstruccion 3.5 mm 5 Orif.
633.06	Placa de Reconstruccion 3.5 mm 6 Orif.
633.07	Placa de Reconstruccion 3.5 mm 7 Orif.
633.08	Placa de Reconstruccion 3.5 mm 8 Orif.
633.09	Placa de Reconstruccion 3.5 mm 9 Orif.
633.10	Placa de Reconstruccion 3.5 mm 10 Orif.
633.11	Placa de Reconstruccion 3.5 mm 11 Orif.
633.12	Placa de Reconstruccion 3.5 mm 12 Orif.
633.13	Placa de Reconstruccion 3.5 mm 13 Orif.
633.14	Placa de Reconstruccion 3.5 mm 14 Orif.
633.15	Placa de Reconstruccion 3.5 mm 15 Orif.
633.16	Placa de Reconstruccion 3.5 mm 16 Orif.



## Placa de Reconstrucción "Y"

Clave	Descripción
636.02	Placa de Reconstr."Y" Ø 3.5mm - 6 Orif.
636.03	Placa de Reconstr."Y" Ø 3.5mm - 9 Orif.
636.04	Placa de Reconstr."Y" Ø 3.5mm - 12 Orif.



## Placa de Calcaneo

Clave	Descripción
812.60	Placa de Calcaneo de 3.5 x 60 mm
812.70	Placa de Calcaneo de 3.5 x 70 mm



## Placa "T" - 4

Clave	Descripción
642.03	Placa "T" 3.5mm 4 x 3 Orif.
642.04	Placa "T" 3.5mm 4 x 4 Orif.
642.05	Placa "T" 3.5mm 4 x 5 Orif.
642.06	Placa "T" 3.5mm 4 x 6 Orif.



## Placa Pequeña A/C DCP

Clave	Descripción
617.05	Placa A/C DCP Ø3.5mm - 5 Orif.
617.06	Placa A/C DCP Ø3.5mm - 6 Orif.
617.07	Placa A/C DCP Ø3.5mm - 7 Orif.
617.08	Placa A/C DCP Ø3.5mm - 8 Orif.
617.09	Placa A/C DCP Ø3.5mm - 9 Orif.
617.10	Placa A/C DCP Ø3.5mm - 10 Orif.



## Placa Pequeña LC-DCP

Clave	Descripción
628.05	Placa Pequeña 3.5mm DCP 5 Orif.
628.06	Placa Pequeña 3.5mm DCP 6 Orif.
628.07	Placa Pequeña 3.5mm DCP 7 Orif.
628.08	Placa Pequeña 3.5mm DCP 8 Orif.
628.09	Placa Pequeña 3.5mm DCP 9 Orif.
628.10	Placa Pequeña 3.5mm DCP 10 Orif.
628.11	Placa Pequeña 3.5mm DCP 11 Orif.




## Placa Tubular 1/3

Clave	Descripción
639.02	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 2 Orif.
639.03	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 3 Orif.
639.04	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 4 Orif.
639.05	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 5 Orif.
639.06	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 6 Orif.
639.07	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 7 Orif.
639.08	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 8 Orif.
639.09	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 9 Orif.
639.10	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 10 Orif.
639.11	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 11 Orif.
639.12	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 12 Orif.



## Placa Tubular 1/3 c/Collar

Clave	Descripción
639C.03	Placa Tubular 1/3 Ø3.5 x 3 Orif c/collar
639C.04	Placa Tubular 1/3 Ø3.5 x 4 Orif c/collar
639C.05	Placa Tubular 1/3 Ø3.5 x 5 Orif c/collar
639C.06	Placa Tubular 1/3 Ø3.5 x 6 Orif c/collar
639C.07	Placa Tubular 1/3 Ø3.5 x 7 Orif c/collar
639C.08	Placa Tubular 1/3 Ø3.5 x 8 Orif c/collar
639C.10	Placa Tubular 1/3 Ø3.5 x 10 Orif c/collar
639C.12	Placa Tubular 1/3 Ø3.5 x 12 Orif c/collar



# PEQUEÑOS FRAGMENTOS (BLOQUEADO)



## Placa Clavícula Estrecha Bloqueada

Clave	Descripción
922.06L	Placa Clavícula 6 Orif Izq [Mod.Nuevo]
922.06R	Placa Clavícula 6 Orif Der [Mod.Nuevo]
922.08L	Placa Clavícula 8 Orif Izq [Mod. Nuevo]
922.08R	Placa Clavícula 8 Orif Der [Mod. Nuevo]



## Placa Clavícula Superior Ant. Lateral Extencion 2.7/3.5mm

Clave	Descripción
921.06L	Placa Clavícula Ant.Later - 6 Orif. Izq.
921.06R	Placa Clavícula Ant.Later - 6 Orif. Der
921.07L	Placa Clavícula Ant.Later - 7 Orif. Izq.
921.07R	Placa Clavícula Ant.Later - 7 Orif. Der.
921.08L	Placa Clavícula Ant.Later - 8 Orif. Izq.
921.08R	Placa Clavícula Ant.Later - 8 Orif. Der.



## Placa Calcaneo Bloqueada

Clave	Descripción
902.69L	Placa Calcaneo Bloq. Ø 3.5x69mm Izq.
902.69R	Placa Calcaneo Bloq. Ø 3.5x69mm Der
902.76L	Placa Calcaneo Bloq. Ø 3.5x76mm Izq.
902.76R	Placa Calcaneo Bloq. Ø 3.5x76mm Der



## Placa Clavícula c/Gancho Bloqueada

Clave	Descripción
923.124L	Placa Clavícula Gancho 12mm 4 Orif. Izq
923.124R	Placa Clavícula Gancho 12mm 4 Orif. Der
923.125L	Placa Clavícula Gancho 12mm 5 Orif. Izq
923.125R	Placa Clavícula Gancho 12mm 5 Orif. Der
923.154L	Placa Clavícula Gancho 15mm 4 Orif. Izq
923.154R	Placa Clavícula Gancho 15mm 4 Orif. Der
923.155L	Placa Clavícula Gancho 15mm 5 Orif. Izq
923.155R	Placa Clavícula Gancho 15mm 5 Orif. Der
923.184L	Placa Clavícula Gancho 18mm 4 Orif. Izq
923.184R	Placa Clavícula Gancho 18mm 4 Orif. Der
923.185L	Placa Clavícula Gancho 18mm 5 Orif. Izq
923.185R	Placa Clavícula Gancho 18mm 5 Orif. Der



## Placa Humero Distal

Clave	Descripción
905.03L	Placa Dorsolateral 2.7/3.5 - 3 Orif Izq
905.03R	Placa Dorsolateral 2.7/3.5 - 3 Orif Der.
905.05L	Placa Dorsolateral 2.7/3.5 - 5 Orif Izq
905.05R	Placa Dorsolateral 2.7/3.5 - 5 orif Der
905.07L	Placa Dorsolateral 2.7/3.5 - 7 Orif Izq
905.07R	Placa Dorsolateral 2.7/3.5 - 7 Ori Der
905.09L	Placa Dorsolateral 2.7/3.5 - 9 Orif Izq
905.09R	Placa Dorsolateral 2.7/3.5 - 9 Ori Der
905.14L	Placa Dorsolateral 2.7/3.5 - 14 Ori Izq.
905.14R	Placa Dorsolateral 2.7/3.5 -14 Orif Der



## Placa "T" Bloqueada - 3

Clave	Descripción
846.03	Placa " T " Bloque. Ø 3.5mm 3 x 3 Orif.
846.04	Placa " T " Bloque. Ø 3.5mm 3 x 4 Orif.
846.05	Placa " T " Bloque. Ø 3.5mm 3 x 5 Orif.
846.06	Placa " T " Bloque. Ø 3.5mm 3 x 6 Orif.
846.07	Placa " T " Bloque. Ø 3.5mm 3 x 7 Orif.



## Placa Clavícula " S " Bloqueada

Clave	Descripción
933.06L	Placa Clavícula 6 Ori Izq.(Ant)
933.06R	Placa Clavícula 6 Ori Der (Ant)
933.07L	Placa Clavícula 7 Ori Izq (Ant)
933.07R	Placa Clavícula 7 Ori Der (Ant)
933.08L	Placa Clavícula 8 Ori Izq (Ant)
933.08R	Placa Clavícula 8 Ori Der (Ant)



## Placa Humeral Proximal Bloqueada

Clave	Descripción
847.03	Placa Humeral Proximal Bloq Ø3.5x3 Orif
847.04	Placa Humeral Proximal Bloq Ø3.5x4 Orif
847.05	Placa Humeral Proximal Bloq Ø3.5x5 Orif
847.06	Placa Humeral Proximal Bloq Ø3.5x6 Orif



## Placa Philos Bloqueada

Clave	Descripción
938.03	Placa Philos Bloqueada Ø3.5 x 3 Orif.
938.04	Placa Philos Bloqueada Ø3.5 x 4 Orif.
938.05	Placa Philos Bloqueada Ø3.5 x 5 Orif.
938.06	Placa Philos Bloqueada Ø3.5 x 6 Orif.
938.07	Placa Philos Bloqueada Ø3.5 x 7 Orif.
938.08	Placa Philos Bloqueada Ø3.5 x 8 Orif.
938.09	Placa Philos Bloqueada Ø3.5 x 9 Orif.
938.10	Placa Philos Bloqueada Ø3.5 x 10 Orif.
938.11	Placa Philos Bloqueada Ø3.5 x 11 Orif.
938.12	Placa Philos Bloqueada Ø3.5 x 12 Orif.



## Placa Humero Distal Dorsolateral c/Soporte

Clave	Descripción
915.03L	Placa Dorsolat 2.7-3.5 Soport 3 Orif Izq
915.03R	Placa Dorsolat 2.7-3.5 Soport 3 Orif Der
915.05L	Placa Dorsolat 2.7-3.5 Soport 5 Orif Izq
915.05R	Placa Dorsolat 2.7-3.5 Soport 5 Orif Der
915.07L	Placa Dorsolat 2.7-3.5 Soport 7 Orif Izq
915.07R	Placa Dorsolat 2.7-3.5 Soport 7 Orif Der
915.09L	Placa Dorsolat 2.7-3.5 Soport 9 Orif Izq
915.09R	Placa Dorsolat 2.7-3.5 Soport 9 Orif Der
915.11L	Placa Dorsolat 2.7-3.5 Sopor 11 Orif Izq
915.11R	Placa Dorsolat 2.7-3.5 Sopor 11 Orif Der
915.13L	Placa Dorsolat 2.7-3.5 Sopor 13 Orif Izq
915.13R	Placa Dorsolat 2.7-3.5 Sopor 13 Orif Der



## Placa Humero Distal Medial

Clave	Descripción
927.03L	Placa Medial Humeral Ø3.5mm 3 Orif. Izq.
927.03R	Placa Medial Humeral Ø3.5mm 3 Orif. Der
927.05L	Placa Medial Humeral Ø3.5mm 5 Orif. Izq
927.05R	Placa Medial Humeral Ø3.5mm 5 Orif. Der
927.07L	Placa Medial Humeral Ø3.5mm 7 Orif. Izq
927.07R	Placa Medial Humeral Ø3.5mm 7 Orif. Der
927.09L	Placa Medial Humeral Ø3.5mm 9 Orif. Izq
927.09R	Placa Medial Humeral Ø3.5mm 9 Orif. Der
927.11L	Placa Medial Humeral Ø3.5mm 11 Orif. Izq
927.11R	Placa Medial Humeral Ø3.5mm 11 Orif. Der
927.14L	Placa Medial Humeral Ø3.5mm 14 Orif. Izq
927.14R	Placa Medial Humeral Ø3.5mm 14 Orif. Der



## Placa Olecranon Bloqueada 2.7/3.5mm

Clave	Descripción
903.03L	Placa Olecranon Bloq. 3 Orif. Izquierda
903.03R	Placa Olecranon Bloq. 3 Orif. Derecha
903.04L	Placa Olecranon Bloq. 4 Orif. Izquierda
903.04R	Placa Olecranon Bloq. 4 Orif. Derecha
903.05L	Placa Olecranon Bloq. 5 Orif. Izquierda
903.05R	Placa Olecranon Bloq. 5 Orif. Derecha
903.06L	Placa Olecranon Bloq. 6 Orif. Izquierda
903.06R	Placa Olecranon Bloq. 6 Orif. Derecha
903.07L	Placa Olecranon Bloq. 7 Orif. Izquierda
903.07R	Placa Olecranon Bloq. 7 Orif. Derecha
903.08L	Placa Olecranon Bloq. 8 Orif. Izquierda
903.08R	Placa Olecranon Bloq. 8 Orif. Derecha
903.09L	Placa Olecranon Bloq. 9 Orif. Izquierda
903.09R	Placa Olecranon Bloq. 9 Orif. Derecha
903.10L	Placa Olecranon Bloq. 10 Orif. Izquierda
903.10R	Placa Olecranon Bloq. 10 Orif. Derecha
903.12L	Placa Olecranon Bloq. 12 Orif. Izquierda
903.12R	Placa Olecranon Bloq. 12 Orif. Derecha



## Placa Tibia Proximal

Clave	Descripción
906.04L	Placa Tibia Proximal Ø3.5 - 4 Orif. Izq
906.04R	Placa Tibia Proximal Ø3.5 - 4 Orif. Der
906.06L	Placa Tibia Proximal Ø3.5 - 6 Orif. Izq
906.06R	Placa Tibia Proximal Ø3.5 - 6 Orif. Der
906.08L	Placa Tibia Proximal Ø3.5 - 8 Orif. Izq
906.08R	Placa Tibia Proximal Ø3.5 - 8 Orif. Der
906.10L	Placa Tibia Proximal Ø3.5 - 10 Orif. Izq
906.10R	Placa Tibia Proximal Ø3.5 - 10 Orif. Der
906.12L	Placa Tibia Proximal Ø3.5 - 12 Orif. Izq
906.12R	Placa Tibia Proximal Ø3.5 - 12 Orif. Der
906.14L	Placa Tibia Proximal Ø3.5 - 14 Orif. Izq
906.14R	Placa Tibia Proximal Ø3.5 - 14 Orif. Der



## Placa Tibia Distal Bloqueada

Clave	Descripción
867.04L	Placa Distal Tibial Bloq. 4 Orif. Izq.
867.04R	Placa Distal Tibial Bloq. 4 Orif. Der
867.06	Placa Distal Tibial Bloq. 6 Orif. Izq.
867.06R	Placa Distal Tibial Bloq. 6 Orif. Der
867.08L	Placa Distal Tibial Bloq. 8 Orif. Izq.
867.08R	Placa Distal Tibial Bloq. 8 Orif. Der
867.10L	Placa Distal Tibial Bloq. 10 Orif. Izq.
867.10R	Placa Distal Tibial Bloq. 10 Orif. Der
867.12L	Placa Distal Tibial Bloq. 12 Orif. Izq.
867.12R	Placa Distal Tibial Bloq. 12 Orif. Der
867.14L	Placa Distal Tibial Bloq. 14 Orif. Izq.
867.14R	Placa Distal Tibial Bloq. 14 Orif. Der



## Placa Tibia Distal Medial Bloqueada

Clave	Descripción
934.04L	Placa Distal Tibial s/leng 4 Orif. Izq.
934.04R	Placa Distal Tibial s/leng 4 Orif. Der
934.06L	Placa Distal Tibial s/leng 6 Orif. Izq.
934.06R	Placa Distal Tibial s/leng 6 Orif. Der.
934.08L	Placa Distal Tibial s/leng 8 Orif. Izq.
934.08R	Placa Distal Tibial s/leng 8 Orif. Der.
934.10L	Placa Distal Tibial s/leng 10 Orif. Izq
934.10R	Placa Distal Tibial s/leng 10 Orif. Der



## Placa Húmero Distal Lat - IZQ

Clave	Descripción
929.05L	Placa Húmero Distal Lateral Ø3.5 x 5 Ori - Izquierda
929.07L	Placa Húmero Distal Lateral Ø3.5 x 7 Ori - Izquierda
929.09L	Placa Húmero Distal Lateral Ø3.5 x 9 Ori - Izquierda
929.11L	Placa Húmero Distal Lateral Ø3.5 x 11 Ori Izquierda
929.13L	Placa Húmero Distal Lateral Ø3.5 x 13 Ori Izquierda
929.15L	Placa Húmero Distal Lateral Ø3.5 x 15 Ori Izquierda



## Placa Tibia Distal Antero Lateral

Clave	Descripción
936.06L	Placa AntLat Tibia Distal 3.5x6 Ori Izq
936.06R	Placa AntLat Tibia Distal 3.5x6 Ori Der
936.08L	Placa AntLat Tibia Distal 3.5x8 Ori Izq
936.08R	Placa AntLat Tibia Distal 3.5x8 Ori Der
936.10L	Placa AntLat Tibia Distal 3.5x10 Ori Izq
936.10R	Placa AntLat Tibia Distal 3.5x10 Ori Der
936.12L	Placa AntLat Tibia Distal 3.5x12 Ori Izq
936.12R	Placa AntLat Tibia Distal 3.5x12 Ori Der



## Placa Radio Distal

Clave	Descripción
924.03L	Placa Radio Distal Ø 2.4mm 3 Orif - Izq.
924.03R	Placa Radio Distal Ø 2.4mm 3 Orif - Der.
924.04L	Placa Radio Distal Ø 2.4mm 4 Orif - Izq
924.04R	Placa Radio Distal Ø 2.4mm 4 Orif - Der
924.06L	Placa Radio Distal Ø 2.4mm 6 Orif - Izq.
924.06R	Placa Radio Distal Ø 2.4mm 6 Orif - Der



## Placa Húmero Distal Lat - DER

Clave	Descripción
929.05R	Placa Húmero Distal Lateral Ø 3.5 x 5 Ori - Derecha
929.07R	Placa Húmero Distal Lateral Ø3.5 x 7 Ori - Derecha
929.09R	Placa Húmero Distal Lateral Ø3.5 x 9 Ori - Derecha
929.11R	Placa Húmero Distal Lateral Ø3.5 x 11 Ori Derecha
929.13R	Placa Húmero Distal Lateral Ø3.5 x 13 Ori Derecha
929.15R	Placa Húmero Distal Lateral Ø3.5 x 15 Ori Derecha



## Placa Radio Distal (Ángulo Variable)

Clave	Descripción
925.03L	Placa Radio Distal (Ang-Var) 3 Orif. Izq
925.03R	Placa Radio Distal (Ang-Var) 3 Orif. Der
925.04L	Placa Radio Distal (Ang-Var) 4 Orif. Izq
925.04R	Placa Radio Distal (Ang-Var) 4 Orif. Der
925.05L	Placa Radio Distal (Ang-Var) 5 Orif. Izq
925.05R	Placa Radio Distal (Ang-Var) 5 Orif. Der
925.06L	Placa Radio Distal (Ang-Var) 6 Orif. Izq
925.06R	Placa Radio Distal (Ang-Var) 6 Orif. Der
925.07L	Placa Radio Distal (Ang-Var) 7 Orif. Izq
925.07R	Placa Radio Distal (Ang-Var) 7 Orif. Der



## Placa "T" Bloqueada - 4

Clave	Descripción
852.04	Placa "T" Bloque. Ø 3.5mm 4 x 4 Orif.
852.06	Placa "T" Bloque. Ø 3.5mm 4 x 6 Orif.



## Placa "T" Oblicua Bloqueada

Clave	Descripción
860.03L	Placa "T" Oblicua Bloq Ø3.5mm 3 Orif Izq
860.03R	Placa "T" Oblicua Bloq Ø3.5mm 3 Orif Der
860.04L	Placa "T" Oblicua Bloq Ø3.5mm 4 Orif Izq
860.04R	Placa "T" Oblicua Bloq Ø3.5mm 4 Orif Der
860.05L	Placa "T" Oblicua Bloq Ø3.5mm 5 Orif Izq
860.05R	Placa "T" Oblicua Bloq Ø3.5mm 5 Orif Der
860.07L	Placa "T" Oblicua Bloq Ø3.5mm 7 Orif Izq
860.07R	Placa "T" Oblicua Bloq Ø3.5mm 7 Orif Der



## Placa Reconstrucción Bloqueada Curva

Clave	Descripción
920C.04	Placa Reconstruccion Bloqueada Curva Ø3.5 x 4 Orif.
920C.05	Placa Reconstruccion Bloqueada Curva Ø3.5 x 5 Orif.
920C.06	Placa Reconstruccion Bloqueada Curva Ø3.5 x 6 Orif.
920C.07	Placa Reconstruccion Bloqueada Curva Ø3.5 x 7 Orif.
920C.08	Placa Reconstruccion Bloqueada Curva Ø3.5 x 8 Orif.
920C.09	Placa Reconstruccion Bloqueada Curva Ø3.5 x 9 Orif.
920C.10	Placa Reconstruccion Bloqueada Curva Ø3.5 x 10 Orif.



## Placa Estrecha Bloqueada

Clave	Descripción
845.05	Placa Estrecha Bloqueada Ø3.5 x 5 Orif.
845.06	Placa Estrecha Bloqueada Ø3.5 x 6 Orif.
845.07	Placa Estrecha Bloqueada Ø3.5 x 7 Orif.
845.08	Placa Estrecha Bloqueada Ø3.5 x 8 Orif.
845.09	Placa Estrecha Bloqueada Ø3.5 x 9 Orif.
845.10	Placa Estrecha Bloqueada Ø3.5 x 10 Orif.
845.11	Placa Estrecha Bloqueada Ø3.5 x 11 Orif.
845.12	Placa Estrecha Bloqueada Ø3.5 x 12 Orif.
845.13	Placa Estrecha Bloqueada Ø3.5 x 13 Orif.
845.14	Placa Estrecha Bloqueada Ø3.5 x 14 Orif.



## Placa Reconstrucción Bloqueada

Clave	Descripción
920.04	Placa Reconstruccion Bloq. Ø3.5x4 Orif.
920.05	Placa Reconstruccion Bloq. Ø3.5x5 Orif.
920.06	Placa Reconstruccion Bloq. Ø3.5x6 Orif.
920.07	Placa Reconstruccion Bloq. Ø3.5x7 Orif.
920.08	Placa Reconstruccion Bloq. Ø3.5x8 Orif.
920.09	Placa Reconstruccion Bloq. Ø3.5x9 Orif.
920.10	Placa Reconstruccion Bloq. Ø3.5x10 Orif.
920.12	Placa Reconstruccion Bloq. Ø3.5x12 Orif.
920.14	Placa Reconstruccion Bloq. Ø3.5x14 Orif.



## Placa Peroné Lateral 2.7/3.5mm

Clave	Descripción
942.03L	Placa Peroné Lateral Ø3.5 x 3 Orif Izq.
942.03R	Placa Peroné Lateral Ø3.5 x 3 Orif Der
942.05L	Placa Peroné Lateral Ø3.5 x 5 Orif Izq
942.05R	Placa Peroné Lateral Ø3.5 x 5 Orif Der
942.07L	Placa Peroné Lateral Ø3.5 x 7 Orif Izq
942.07R	Placa Peroné Lateral Ø3.5 x 7 Orif Der
942.09L	Placa Peroné Lateral Ø3.5 x 9 Orif Izq
942.09R	Placa Peroné Lateral Ø3.5 x 9 Orif Der
942.11L	Placa Peroné Lateral Ø3.5 x 11 Orif Izq
942.11R	Placa Peroné Lateral Ø3.5 x 11 Orif Der

# GRANDES FRAGMENTOS



## Placa Angulada 130°

Clave	Descripción
604.055	Placa Angulada 130° 5 Orif. - Hoja 50
604.056	Placa Angulada 130° 5 Orif. - Hoja 60
604.057	Placa Angulada 130° 5 Orif. - Hoja 70
604.058	Placa Angulada 130° 5 Orif. - Hoja 80
604.075	Placa Angulada 130° 7 Orif. - Hoja 50
604.076	Placa Angulada 130° 7 Orif. - Hoja 60
604.077	Placa Angulada 130° 7 Orif. - Hoja 70
604.078	Placa Angulada 130° 7 Orif. - Hoja 80
604.095	Placa Angulada 130° 9 Orif. - Hoja 50
604.096	Placa Angulada 130° 9 Orif. - Hoja 60
604.097	Placa Angulada 130° 9 Orif. - Hoja 70
604.098	Placa Angulada 130° 9 Orif. - Hoja 80
604.125	Placa Angulada 130° 12 Orif. - Hoja 50
604.126	Placa Angulada 130° 12 Orif. - Hoja 60
604.127	Placa Angulada 130° 12 Orif. - Hoja 70
604.128	Placa Angulada 130° 12 Orif. - Hoja 80



## Placa Angulada 95°

Clave	Descripción
605.055	Placa Angulada 95° 5 Orif. - Hoja 50
605.056	Placa Angulada 95° 5 Orif. - Hoja 60
605.057	Placa Angulada 95° 5 Orif. - Hoja 70
605.058	Placa Angulada 95° 5 Orif. - Hoja 80
605.075	Placa Angulada 95° 7 Orif. - Hoja 50
605.076	Placa Angulada 95° 7 Orif. - Hoja 60
605.077	Placa Angulada 95° 7 Orif. - Hoja 70
605.078	Placa Angulada 95° 7 Orif. - Hoja 80
605.095	Placa Angulada 95° 9 Orif. - Hoja 50
605.096	Placa Angulada 95° 9 Orif. - Hoja 60
605.097	Placa Angulada 95° 9 Orif. - Hoja 70
605.098	Placa Angulada 95° 9 Orif. - Hoja 80
605.125	Placa Angulada 95° 12 Orif. - Hoja 50
605.126	Placa Angulada 95° 12 Orif. - Hoja 60
605.127	Placa Angulada 95° 12 Orif. - Hoja 70
605.128	Placa Angulada 95° 12 Orif. - Hoja 80



## Placa Tubo 135° DHS (A0)

Clave	Descripción
610.032	Placa Tubo 135° DHS (A0) 3 Orif.
610.042	Placa Tubo 135° DHS (A0) 4 Orif.
610.052	Placa Tubo 135° DHS (A0) 5 Orif.
610.062	Placa Tubo 135° DHS (A0) 6 Orif.
610.072	Placa Tubo 135° DHS (A0) 7 Orif.
610.082	Placa Tubo 135° DHS (A0) 8 Orif.
610.092	Placa Tubo 135° DHS (A0) 9 Orif.
610.102	Placa Tubo 135° DHS (A0) 10 Orif.
610.122	Placa Tubo 135° DHS (A0) 12 Orif.
610.142	Placa Tubo 135° DHS (A0) 14 Orif.
610.162	Placa Tubo 135° DHS (A0) 16 Orif.



## Placa Tubo 95° DCS (A0)

Clave	Descripción
611.06	Placa Tubo 95° D.C.S. (A0) 6 Orif.
611.07	Placa Tubo 95° D.C.S. (A0) 7 Orif.
611.08	Placa Tubo 95° D.C.S. (A0) 8 Orif.
611.09	Placa Tubo 95° D.C.S. (A0) 9 Orif.
611.10	Placa Tubo 95° D.C.S. (A0) 10 Orif.
611.12	Placa Tubo 95° D.C.S. (A0) 12 Orif.
611.14	Placa Tubo 95° D.C.S. (A0) 14 Orif.
611.16	Placa Tubo 95° D.C.S. (A0) 16 Orif.



## Placa Tibial Distal

Clave	Descripción
652.05L	Placa Tibial Distal Izquierda 5 Orif.
652.05R	Placa Tibial Distal Derecha 5 Orif.
652.06R	Placa Tibial Distal Derecha 6 Orif.
652.07R	Placa Tibial Distal Derecha 7 Orif.
652.08R	Placa Tibial Distal Derecha 8 Orif.
652.09R	Placa Tibial Distal Derecha 9 Orif.
652.10R	Placa Tibial Distal Derecha 10 Orif.
652.11R	Placa Tibial Distal Derecha 11 Orif.
652.12R	Placa Tibial Distal Derecha 12 Orif.



## Placa Cuchara

Clave	Descripción
638.05	Placa Cuchara Ø4.5mm - 5 Orif.
638.06	Placa Cuchara Ø4.5mm - 6 Orif.



## Placa "T" - 2

Clave	Descripción
644.03	Placa "T" de 4.5 mm x 3 Orif.
644.04	Placa "T" de 4.5 mm x 4 Orif.
644.05	Placa "T" de 4.5 mm x 5 Orif.
644.06	Placa "T" de 4.5 mm x 6 Orif.
644.07	Placa "T" de 4.5 mm x 7 Orif.
644.08	Placa "T" de 4.5 mm x 8 Orif.
644.09	Placa "T" de 4.5 mm x 9 Orif.
644.10	Placa "T" de 4.5 mm x 10 Orif.



## Placa en "L"

Clave	Descripción
624.04L	Placa en "L" Ø 4.5mm Izquierda 4 Orif.
624.04R	Placa en "L" Ø 4.5mm Derecha 4 Orif.
624.05L	Placa en "L" Ø 4.5mm Izquierda 5 Orif.
624.05R	Placa en "L" Ø 4.5mm Derecha 5 Orif.
624.06L	Placa en "L" Ø 4.5mm Izquierda 6 Orif.
624.06R	Placa en "L" Ø 4.5mm Derecha 6 Orif.
624.07L	Placa en "L" Ø 4.5mm Izquierda 7 Orif.
624.07R	Placa en "L" Ø 4.5mm Derecha 7 Orif.



## Placa Estrecha (DCP)

Clave	Descripción
618.06	Placa Estrecha DCP Ø4.5mm - 6 Orif
618.07	Placa Estrecha DCP Ø4.5mm - 7 Orif
618.08	Placa Estrecha DCP Ø4.5mm - 8 Orif
618.09	Placa Estrecha DCP Ø4.5mm - 9 Orif
618.10	Placa Estrecha DCP Ø4.5mm - 10 Orif
618.12	Placa Estrecha DCP Ø4.5mm - 12 Orif
618.14	Placa Estrecha DCP Ø4.5mm - 14 Orif
618.16	Placa Estrecha DCP Ø4.5mm - 16 Orif
618.18	Placa Estrecha DCP Ø4.5mm - 18 Orif



## Placa "T" de Sustentación - 2

Clave	Descripción
645.04	Placa "T" de Sustentacion 4.5 x 4 Orif
645.05	Placa "T" de Sustentacion 4.5 x 5 Orif
645.06	Placa "T" de Sustentacion 4.5 x 6 Orif
645.07	Placa "T" de Sustentacion 4.5 x 7 Orif
645.08	Placa "T" de Sustentacion 4.5 x 8 Orif
645.09	Placa "T" de Sustentacion 4.5 x 9 Orif
645.10	Placa "T" de Sustentacion 4.5 x 10 Ori



## Placa Ancha (DCP)

Clave	Descripción
619.07	Placa Ancha DCP Ø4.5mm - 7 Orif.
619.08	Placa Ancha DCP Ø4.5mm - 8 Orif.
619.09	Placa Ancha DCP Ø4.5mm - 9 Orif.
619.10	Placa Ancha DCP Ø4.5mm - 10 Orif.
619.12	Placa Ancha DCP Ø4.5mm - 12 Orif.
619.14	Placa Ancha DCP Ø4.5mm - 14 Orif.
619.16	Placa Ancha DCP Ø4.5mm - 16 Orif.
619.18	Placa Ancha DCP Ø4.5mm - 18 Orif.



## Placa Estrecha LC-DCP

Clave	Descripción
629.05	Placa Pequeña 4.5mm DCP Estrecha 5 Orif.
629.06	Placa Pequeña 4.5mm DCP Estrecha 6 Orif.
629.07	Placa Pequeña 4.5mm DCP Estrecha 7 Orif.
629.08	Placa Pequeña 4.5mm DCP Estrecha 8 Orif.
629.09	Placa Pequeña 4.5mm DCP Estrecha 9 Orif.
629.10	Placa Pequeña 4.5mm DCP Estrecha 10 Orif.
629.11	Placa Pequeña 4.5mm DCP Estrecha 11 Orif.



## Placa Ancha LC-DCP

Clave	Descripción
630.06	Placa DCP Grande Ø4.5mm - 6 Orif.
630.07	Placa DCP Grande Ø4.5mm - 7 Orif.
630.08	Placa DCP Grande Ø4.5mm - 8 Orif.
630.09	Placa DCP Grande Ø4.5mm - 9 Orif.
630.10	Placa DCP Grande Ø4.5mm - 10 Orif.
630.11	Placa DCP Grande Ø4.5mm - 11 Orif.



## Placa de Reconstrucción

Clave	Descripción
634.06	Placa de Reconstruccion 4.5 mm 6 Orif.
634.07	Placa de Reconstruccion 4.5 mm 7 Orif.
634.08	Placa de Reconstruccion 4.5 mm 8 Orif.
634.09	Placa de Reconstruccion 4.5 mm 9 Orif.
634.10	Placa de Reconstruccion 4.5 mm 10 Orif.
634.12	Placa de Reconstruccion 4.5 mm 12 Orif.



## Placa de Condilar Sustentación

Clave	Descripción
815.07L	Placa Condilar Sustent. 4.5x7 Orif. Izq.
815.07R	Placa Condilar Susten 4.5x7 Orif. Derech
815.09L	Placa Condilar Susten 4.5x9 Orif. Izq.
815.09R	Placa Condilar Susten 4.5 x 9 Orif. Dere



## Placa Sustentación (Hockey) LC-DCP Tibial

Clave	Descripción
819.05L	Placa Sust.Tibial Izq. 5 Orif
819.05R	Placa Sust.Tibial Der. 5 Orif
819.07L	Placa Sust.Tibial Izq. 7 Orif
819.07R	Placa Sust. Tibial Der. 7 Orif
819.09L	Placa Sust. Tibial Izq. 9 Orif
819.11L	Placa Sust. Tibial Izq.11 Orif
819.13L	Placa Sust.Tibial Izq. 13 Orif



## Placa D.H.S. Pediátrica

Clave	Descripción
816.03	Placa D.H.S. Pediátrica 3 orif.
816.04	Placa D.H.S. Pediátrica 4 orif.
816.05	Placa D.H.S. Pediátrica 5 orif.
816.06	Placa D.H.S. Pediátrica 6 orif.
816.07	Placa D.H.S. Pediátrica 7 orif.
816.08	Placa D.H.S. Pediátrica 8 orif.
816.09	Placa D.H.S. Pediátrica 9 orif.
816.10	Placa D.H.S. Pediátrica 10 orif.



# GRANDES FRAGMENTOS (BLOQUEADO)



## Placa DHS 135° Bloqueada

Clave	Descripción
866.04	Placa D.H.S.135° Bloqueada 4 Orif.
866.05	Placa D.H.S.135° Bloqueada 5 Orif.
866.06	Placa D.H.S.135° Bloqueada 6 Orif.
866.07	Placa D.H.S.135° Bloqueada 7 Orif.
866.08	Placa D.H.S.135° Bloqueada 8 Orif.
866.09	Placa D.H.S.135° Bloqueada 9 Orif.
866.10	Placa D.H.S.135° Bloqueada 10 Orif.
866.11	Placa D.H.S.135° Bloqueada 11 Orif.
866.12	Placa D.H.S.135° Bloqueada 12 Orif.
866.13	Placa D.H.S.135° Bloqueada 13 Orif.



## Placa DCS 95° Bloqueada

Clave	Descripción
854.03	Placa D.C.S. 95° Bloqueada 3 Orif.
854.04	Placa D.C.S. 95° Bloqueada 4 Orif.
854.05	Placa D.C.S. 95° Bloqueada 5 Orif.
854.06	Placa D.C.S. 95° Bloqueada 6 Orif.
854.07	Placa D.C.S. 95° Bloqueada 7 Orif.
854.08	Placa D.C.S. 95° Bloqueada 8 Orif.
854.09	Placa D.C.S. 95° Bloqueada 9 Orif.
854.10	Placa D.C.S. 95° Bloqueada 10 Orif.
854.12	Placa D.C.S. 95° Bloqueada 12 Orif.
854.14	Placa D.C.S. 95° Bloqueada 14 Orif.
854.16	Placa D.C.S. 95° Bloqueada 16 Orif.



## Placa Fémur Proximal Bloqueada

Clave	Descripción
856.05L	Placa Fémur Proximal Bloq. 5 Orif. Izq.
856.05R	Placa Fémur Proximal Bloq. 5 Orif. Der.
856.07L	Placa Fémur Proximal Bloq. 7 Orif. Izq.
856.07R	Placa Fémur Proximal Bloq. 7 Orif. Der.
856.09L	Placa Fémur Proximal Bloq. 9 Orif. Izq.
856.09R	Placa Fémur Proximal Bloq. 9 Orif. Der.
856.11L	Placa Fémur Proximal Bloq. 11 Orif. Izq.
856.11R	Placa Fémur Proximal Bloq. 11 Orif. Der.
856.13L	Placa Fémur Proximal Bloq. 13 Orif. Izq.
856.13R	Placa Fémur Proximal Bloq. 13 Orif. Der.
856.15L	Placa Fémur Proximal Bloq. 15 Orif. Izq.
856.15R	Placa Fémur Proximal Bloq. 15 Orif. Der.



## Placa Tibial Proximal Bloqueada "L"

Clave	Descripción
928.04L	Placa Tibial Proxim Ø4.5x4 Orif Izq "L"
928.04R	Placa Tibial Proxim Ø4.5x4 Orif Der "L"
928.06L	Placa Tibial Proxim Ø4.5x6 Orif Izq "L"
928.06R	Placa Tibial Proxim Ø4.5x6 Orif Der "L"
928.08L	Placa Tibial Proxim Ø4.5x8 Orif Izq "L"
928.08R	Placa Tibial Proxim Ø4.5x8 Orif Der "L"
928.10L	Placa Tibial Proxim Ø4.5x10 Orif Izq "L"
928.10R	Placa Tibial Proxim Ø4.5x10 Orif Der "L"
928.12L	Placa Tibial Proxim Ø4.5x12 Orif Izq "L"
928.12R	Placa Tibial Proxim Ø4.5x12 Orif Der "L"
928.14L	Placa Tibial Proxim Ø4.5x14 Orif Izq "L"
928.14R	Placa Tibial Proxim Ø4.5x14 Orif Der "L"
928.16L	Placa Tibial Proxim Ø4.5x16 Orif Izq "L"
928.16R	Placa Tibial Proxim Ø4.5x16 Orif Der "L"



## Placa Tibial Proximal Bloqueada (Hockey)

Clave	Descripción
840.04L	Placa Tibial Prox.Ø4.5x4 Ori.Izq "Hockey"
840.04R	Placa Tibial Prox.Ø4.5x4 Ori.Der "Hockey"
840.06L	Placa Tibial Prox.Ø4.5x6 Ori.Izq "Hockey"
840.06R	Placa Tibial Prox.Ø4.5x6 Ori.Der "Hockey"
840.08L	Placa Tibial Prox.Ø4.5x8 Ori.Izq "Hockey"
840.08R	Placa Tibial Prox.Ø4.5x8 Ori.Der "Hockey"
840.10L	Placa Tibial Prox.Ø4.5x10 Ori.Izq "Hockey"
840.10R	Placa Tibial Prox.Ø4.5x10 Ori.Der "Hockey"
840.12L	Placa Tibial Prox.Ø4.5x12 Ori.Izq "Hockey"
840.12R	Placa Tibial Prox.Ø4.5x12 Ori.Der "Hockey"
840.14L	Placa Tibial Prox.Ø4.5x14 Ori.Izq "Hockey"
840.14R	Placa Tibial Prox.Ø4.5x14 Ori.Der "Hockey"
840.16L	Placa Tibial Prox.Ø4.5x16 Ori.Izq "Hockey"
840.16R	Placa Tibial Prox.Ø4.5x16 Ori.Der "Hockey"



## Placa Fémur Distal Bloqueada

Clave	Descripción
851.05L	Placa Distal Femoral 5 Orif. Izquierda
851.05R	Placa Distal Femoral 5 Orif. Derecha
851.06L	Placa Distal Femoral 6 Orif. Izquierda
851.06R	Placa Distal Femoral 6 Orif. Derecha
851.07L	Placa Distal Femoral 7 Orif. Izquierda
851.07R	Placa Distal Femoral 7 Orif. Derecha
851.08L	Placa Distal Femoral 8 Orif. Izquierda
851.08R	Placa Distal Femoral 8 Orif. Derecha
851.09L	Placa Distal Femoral 9 Orif. Izquierda
851.09R	Placa Distal Femoral 9 Orif. Derecha
851.10L	Placa Distal Femoral 10 Orif. Izquierda
851.10R	Placa Distal Femoral 10 Orif. Derecha
851.11L	Placa Distal Femoral 11 Orif. Izquierda
851.11R	Placa Distal Femoral 11 Orif. Derecha
851.12L	Placa Distal Femoral 12 Orif. Izquierda
851.12R	Placa Distal Femoral 12 Orif. Derecha
851.13L	Placa Distal Femoral 13 Orif. Izquierda
851.13R	Placa Distal Femoral 13 Orif. Derecha



## Placa "T" c/Soporte Bloqueada - 2

Clave	Descripción
855.03	Placa "T" c/soporte Bloq. Ø4.5mm 2 x 3 Ori
855.04	Placa "T" c/soporte Bloq. Ø4.5mm 2 x 4 Ori
855.05	Placa "T" c/soporte Bloq. Ø4.5mm 2 x 5 Ori
855.06	Placa "T" c/soporte Bloq. Ø4.5mm 2 x 6 Ori
855.07	Placa "T" c/soporte Bloq. Ø4.5mm 2 x 7 Ori
855.08	Placa "T" c/soporte Bloq. Ø4.5mm 2 x 8 Ori
855.09	Placa "T" c/soporte Bloq. Ø4.5mm 2 x 9 Ori
855.10	Placa "T" c/soporte Bloq. Ø4.5mm 2 x 10 Ori
855.11	Placa "T" c/soporte Bloq. Ø4.5mm 2 x 11 Ori



## Placa "L" c/Soporte Bloqueada

Clave	Descripción
858.03L	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 3 Ori Izq.
858.03R	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 3 Ori Der.
858.04L	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 4 Ori Izq.
858.04R	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 4 Ori Der.
858.05L	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 5 Ori Izq.
858.05R	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 5 Ori Der.
858.06L	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 6 Ori Izq.
858.06R	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 6 Ori Der.
858.07L	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 7 Ori Izq.
858.07R	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 7 Ori Der.
858.08L	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 8 Ori Izq.
858.08R	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 8 Ori Der.
858.09L	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 9 Ori Izq.
858.09R	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 9 Ori Der.
858.10L	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 10 Ori Izq.
858.10R	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 10 Ori Der.
858.11L	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 11 Ori Izq.
858.11R	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 11 Ori Der.

## Placa "T" Bloqueada - 2

Clave	Descripción
850.04	Placa "T" Bloque. Ø 4.5mm 2 x 4 Orif.
850.05	Placa "T" Bloque. Ø 4.5mm 2 x 5 Orif.
850.06	Placa "T" Bloque. Ø 4.5mm 2 x 6 Orif.
850.07	Placa "T" Bloque. Ø 4.5mm 2 x 7 Orif.
850.08	Placa "T" Bloque. Ø 4.5mm 2 x 8 Orif.



## Placa Ancha Bloqueada

Clave	Descripción
849.06	Placa Ancha Bloqueada Ø4.5 x 6 Orif.
849.07	Placa Ancha Bloqueada Ø4.5 x 7 Orif.
849.08	Placa Ancha Bloqueada Ø4.5 x 8 Orif.
849.09	Placa Ancha Bloqueada Ø4.5 x 9 Orif.
849.10	Placa Ancha Bloqueada Ø4.5 x 10 Orif.
849.11	Placa Ancha Bloqueada Ø4.5 x 11 Orif.
849.12	Placa Ancha Bloqueada Ø4.5 x 12 Orif.
849.14	Placa Ancha Bloqueada Ø4.5 x 14 Orif.
849.16	Placa Ancha Bloqueada Ø4.5 x 16 Orif.



## Placa Condilar Sustentación Bloqueada

Clave	Descripción
841.06L	Placa Condilar Sustent Ø4.5x6 Orif. Izq
841.06R	Placa Condilar Sustent Ø4.5x6 Orif. Der
841.08L	Placa Condilar Sustent Ø4.5x8 Orif. Izq
841.08R	Placa Condilar Sustent Ø4.5x8 Orif. Der
841.10L	Placa Condilar Sustent Ø4.5x10 Orif Izq
841.10R	Placa Condilar Sustent Ø4.5x10 Orif Der
841.12L	Placa Condilar Sustent Ø4.5x12 Orif Izq
841.12R	Placa Condilar Sustent Ø4.5x12 Orif Der



## Placa Tibial Proximal Medial

Clave	Descripción
935.04L	Placa Tibial Proximal Medial Ø 4.5 x 4 Orif. Izq.
935.06L	Placa Tibial Proximal Medial Ø 4.5 x 6 Orif. Izq.
935.08L	Placa Tibial Proximal Medial Ø 4.5 x 8 Orif. Izq.
935.10L	Placa Tibial Proximal Medial Ø 4.5 x 10 Orif. Izq.
935.12L	Placa Tibial Proximal Medial Ø 4.5 x 12 Orif. Izq.
935.14L	Placa Tibial Proximal Medial Ø 4.5 x 14 Orif. Izq.
935.16L	Placa Tibial Proximal Medial Ø 4.5 x 16 Orif. Izq.
935.04R	Placa Tibial Proximal Medial Ø 4.5 x 4 Orif. Der.
935.06R	Placa Tibial Proximal Medial Ø 4.5 x 6 Orif. Der.
935.08R	Placa Tibial Proximal Medial Ø 4.5 x 8 Orif. Der.
935.10R	Placa Tibial Proximal Medial Ø 4.5 x 10 Orif. Der.
935.12R	Placa Tibial Proximal Medial Ø 4.5 x 12 Orif. Der.
935.14R	Placa Tibial Proximal Medial Ø 4.5 x 14 Orif. Der.
935.16R	Placa Tibial Proximal Medial Ø 4.5 x 16 Orif. Der.

## Placa Reconstrucción Bloqueada

Clave	Descripción
918.04	Placa Reconstruccion Bloq. Ø4.5x4 Orif.
918.05	Placa Reconstruccion Bloq. Ø4.5x5 Orif.
918.06	Placa Reconstruccion Bloq. Ø4.5x6 Orif.
918.07	Placa Reconstruccion Bloq. Ø4.5x7 Orif.
918.08	Placa Reconstruccion Bloq. Ø4.5x8 Orif.
918.09	Placa Reconstruccion Bloq. Ø4.5x9 Orif.
918.10	Placa Reconstruccion Bloq. Ø4.5x10 Orif.
918.11	Placa Reconstruccion Bloq. Ø4.5x11 Orif.
918.12	Placa Reconstruccion Bloq. Ø4.5x12 Orif.



## Placa Estrecha Bloqueada

Clave	Descripción
848.04	Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5x4 Orif.
848.05	Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5x5 Orif.
848.06	Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5x6 Orif.
848.07	Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5x7 Orif.
848.08	Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5x8 Orif.
848.09	Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5x9 Orif.
848.10	Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5x10 Orif.
848.11	Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5x11 Orif.
848.12	Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5x12 Orif.
848.14	Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5x14 Orif.
848.16	Placa Estrecha Bloqueada Ø 4.5x16 Orif.

# TITANIO

# PLACAS

## SISTEMA MINI FRAGMENTOS 1.5 MM



### Placa fixLOCK

Clave	Descripción
5001.04	Placa fixLOCK de 1.5 mm - 4 Orificios
5001.06	Placa fixLOCK de 1.5 mm - 6 Orificios



### Placa Adaptación fixLOCK

Clave	Descripción
5002.06	Placa Adaptación fixLOCK de 1.5 mm - 6 Orif.
5002.12	Placa Adaptación fixLOCK de 1.5 mm - 12 Orif.



### Placa Condilar fixLOCK

Clave	Descripción
5003.04	Placa Condilar fixLOCK 1.5 - 2 + 4 Orificios
5003.08	Placa Condilar fixLOCK 1.5 - 2 + 8 Orificios



### Placa "T" 3 fixLOCK

Clave	Descripción
5004.04	Placa "T" fixLOCK 1.5 - 3 + 4 Orificios
5004.08	Placa "T" fixLOCK 1.5 - 3 + 8 Orificios



### Placa "T" 4 fixLOCK

Clave	Descripción
5005.04	Placa "T" fixLOCK 1.5 - 4 + 4 Orificios
5005.08	Placa "T" fixLOCK 1.5 - 4 + 8 Orificios



### Placa "H" fixLOCK

Clave	Descripción
5006.08R	Placa "H" fixLOCK 1.5 mm - 8 Orif. Derecha
5006.08L	Placa "H" fixLOCK 1.5 mm - 8 Orif. Izquierda



### Placa "Y" 3 fixLOCK

Clave	Descripción
5007.04	Placa "Y" fixLOCK 1.5 mm - 3 + 4 Orificios
5007.08	Placa "Y" fixLOCK 1.5 mm - 3 + 8 Orificios



### Tornillo Cortical Autorroscante

Clave	Descripción
2701.06	Tornillo Cortical AutorØ1.5x6mm - Estrella
2701.08	Tornillo Cortical AutorØ1.5x8mm - Estrella
2701.10	Tornillo Cortical AutorØ1.5x10mm - Estrella
2701.12	Tornillo Cortical AutorØ1.5x12mm - Estrella
2701.14	Tornillo Cortical AutorØ1.5x14mm - Estrella
2701.16	Tornillo Cortical AutorØ1.5x16mm - Estrella
2701.18	Tornillo Cortical AutorØ1.5x18mm - Estrella
2701.20	Tornillo Cortical AutorØ1.5x20mm - Estrella



### Tornillo Fijación


Clave	Descripción
2681.06	Tornillo Fijación Ø1.5x6mm - Estrella
2681.08	Tornillo Fijación Ø1.5x8mm - Estrella
2681.10	Tornillo Fijación Ø1.5x10mm - Estrella
2681.12	Tornillo Fijación Ø1.5x12mm - Estrella
2681.14	Tornillo Fijación Ø1.5x14mm - Estrella
2681.16	Tornillo Fijación Ø1.5x16mm - Estrella
2681.18	Tornillo Fijación Ø1.5x18mm - Estrella
2681.20	Tornillo Fijación Ø1.5x20mm - Estrella

# SISTEMA MINI FRAGMENTOS 2.0 MM



## Placa fixLOCK

Clave	Descripción
5008.04	Placa fixLOCK de 2,0 mm - 4 Orificios
5008.05	Placa fixLOCK de 2,0 mm - 5 Orificios
5008.06	Placa fixLOCK de 2,0 mm - 6 Orificios
5008.07	Placa fixLOCK de 2,0 mm - 7 Orificios
5008.08	Placa fixLOCK de 2,0 mm - 8 Orificios



## Placa Adaptación fixLOCK

Clave	Descripción
5009.06	Placa Adaptación fixLOCK de 2.0 mm - 6 Orif.
5009.12	Placa Adaptación fixLOCK de 2.0 mm - 12 Orif.



## Placa Condilar fixLOCK

Clave	Descripción
5010.03	Placa Condilar fixLOCK 2.0 - 2 + 3 Orificios
5010.05	Placa Condilar fixLOCK 2.0 - 2 + 5 Orificios
5010.07	Placa Condilar fixLOCK 2.0 - 2 + 7 Orificios



## Placa "T" 2 fixLOCK

Clave	Descripción
5011.03	Placa "T" fixLOCK 2.0 - 2 + 3 Orificios
5011.05	Placa "T" fixLOCK 2.0 - 2 + 5 Orificios
5011.07	Placa "T" fixLOCK 2.0 - 2 + 7 Orificios



## Placa "T" 3 fixLOCK

Clave	Descripción
5012.03	Placa "T" fixLOCK 2.0 - 3 + 3 Orificios
5012.05	Placa "T" fixLOCK 2.0 - 3 + 5 Orificios
5012.07	Placa "T" fixLOCK 2.0 - 3 + 7 Orificios



## Placa "Y" fixLOCK

Clave	Descripción
5013.03	Placa "Y" fixLOCK 2.0 mm - 3 + 3 Orificios
5013.05	Placa "Y" fixLOCK 2.0 mm - 3 + 5 Orificios
5013.07	Placa "Y" fixLOCK 2.0 mm - 3 + 7 Orificios



## Tornillo Cortical Autorroscante

Clave	Descripción
2702.06	Tornillo Cortical AutorØ2.0 x 6mm - Estrella
2702.08	Tornillo Cortical AutorØ2.0 x 8mm - Estrella
2702.10	Tornillo Cortical AutorØ2.0 x 10mm - Estrella
2702.12	Tornillo Cortical AutorØ2.0 x 12mm - Estrella
2702.14	Tornillo Cortical AutorØ2.0 x 14mm - Estrella
2702.16	Tornillo Cortical AutorØ2.0 x 16mm - Estrella
2702.18	Tornillo Cortical AutorØ2.0 x 18mm - Estrella
2702.20	Tornillo Cortical AutorØ2.0 x 20mm - Estrella
2702.22	Tornillo Cortical AutorØ2.0 x 22mm - Estrella
2702.24	Tornillo Cortical AutorØ2.0 x 24mm - Estrella
2702.26	Tornillo Cortical AutorØ2.0 x 26mm - Estrella
2702.28	Tornillo Cortical AutorØ2.0 x 28mm - Estrella
2702.30	Tornillo Cortical AutorØ2.0 x 30mm - Estrella



## Tornillo Fijación

Clave	Descripción
2682.06	Tornillo Fijacion Ø2.0x 6mm - Estrella
2682.08	Tornillo Fijacion Ø2.0x 8mm - Estrella
2682.10	Tornillo Fijacion Ø2.0x 10mm - Estrella
2682.12	Tornillo Fijacion Ø2.0x 12mm - Estrella
2682.14	Tornillo Fijacion Ø2.0x 14mm - Estrella
2682.16	Tornillo Fijacion Ø2.0x 16mm - Estrella
2682.18	Tornillo Fijacion Ø2.0x 18mm - Estrella
2682.20	Tornillo Fijacion Ø2.0x 20mm - Estrella
2682.22	Tornillo Fijacion Ø2.0x 22mm - Estrella
2682.24	Tornillo Fijacion Ø2.0x 24mm - Estrella
2682.26	Tornillo Fijacion Ø2.0x 26mm - Estrella
2682.28	Tornillo Fijacion Ø2.0x 28mm - Estrella
2682.30	Tornillo Fijacion Ø2.0x 30mm - Estrella

# PEQUEÑOS FRAGMENTOS



## Placa Reconstrucción

Clave	Descripción
<b>633.05T</b>	Placa de Reconstruccion Ø 3.5 - 5 Orif. T
<b>633.06T</b>	Placa de Reconstruccion Ø 3.5 - 6 Orif. T
<b>633.08T</b>	Placa de Reconstruccion Ø 3.5 - 8 Orif. T
<b>633.09T</b>	Placa de Reconstruccion Ø 3.5 - 9 Orif. T
<b>633.10T</b>	Placa de Reconstruccion Ø 3.5 - 10 Orif. T
<b>633.11T</b>	Placa de Reconstruccion Ø 3.5 - 11 Orif. T



## Placa Reconstrucción Curva

Clave	Descripción
<b>633C.06T</b>	Placa Reconstruccion Curva Ø3.5- 6 Orif. -T
<b>633C.08T</b>	Placa Reconstruccion Curva Ø3.5- 8 Orif. -T
<b>633C.10T</b>	Placa Reconstruccion Curva Ø3.5- 10 Orif. -T
<b>633C.12T</b>	Placa Reconstruccion Curva Ø3.5- 12 Orif. -T
<b>633C.14T</b>	Placa Reconstruccion Curva Ø3.5- 14 Orif. -T
<b>633C.16T</b>	Placa Reconstruccion Curva Ø3.5- 16 Orif. -T



## Placa Tubular

Clave	Descripción
<b>639.04T</b>	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm- 4 Orif. - Titanio
<b>639.06T</b>	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm- 6 Orif. - Titanio
<b>639.07T</b>	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm- 7 Orif. - Titanio
<b>639.08T</b>	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm- 8 Orif. - Titanio
<b>639.09T</b>	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm- 9 Orif. - Titanio
<b>639.10T</b>	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm- 10 Orif. - Titanio

# PEQUEÑOS FRAGMENTOS (BLOQUEADO)



## Placa Olecranon 2.7/3.5mm Bloq. DER

Clave Descripción

903.03TR	Placa Olecranon Bloq. 3 Orif. Der. - Titanio
903.04TR	Placa Olecranon Bloq. 4 Orif. Der. - Titanio
903.05TR	Placa Olecranon Bloq. 5 Orif. Der. - Titanio
903.06TR	Placa Olecranon Bloq. 6 Orif. Der. - Titanio
903.07TR	Placa Olecranon Bloq. 7 Orif. Der. - Titanio
903.08TR	Placa Olecranon Bloq. 8 Orif. Der. - Titanio
903.09TR	Placa Olecranon Bloq. 9 Orif. Der. - Titanio
903.10TR	Placa Olecranon Bloq. 10 Orif. Der. - Titanio
903.12TR	Placa Olecranon Bloq. 12 Orif. Der. - Titanio



## Placa Olecranon 2.7/3.5mm Bloq. IZQ

Clave Descripción

903.03TL	Placa Olecranon Bloq. 3 Orif. Izq. - Titanio
903.04TL	Placa Olecranon Bloq. 4 Orif. Izq. - Titanio
903.05TL	Placa Olecranon Bloq. 5 Orif. Izq. - Titanio
903.06TL	Placa Olecranon Bloq. 6 Orif. Izq. - Titanio
903.07TL	Placa Olecranon Bloq. 7 Orif. Izq. - Titanio
903.08TL	Placa Olecranon Bloq. 8 Orif. Izq. - Titanio
903.09TL	Placa Olecranon Bloq. 9 Orif. Izq. - Titanio
903.10TL	Placa Olecranon Bloq. 10 Orif. Izq. - Titanio
903.12TL	Placa Olecranon Bloq. 12 Orif. Izq. - Titanio



## Placa Peroné Distal 2.7/3.5mm IZQ

Clave Descripción

942.03TL	Placa Peroné Distal Ø3.5x3 Orif. Izq. - T
942.05TL	Placa Peroné Distal Ø3.5x5 Orif. Izq. - T
942.07TL	Placa Peroné Distal Ø3.5x7 Orif. Izq. - T
942.09TL	Placa Peroné Distal Ø3.5x9 Orif. Izq. - T
942.11TL	Placa Peroné Distal Ø3.5x11 Orif. Izq. - T



## Placa Peroné Distal 2.7/3.5mm DER

Clave Descripción

942.03TR	Placa Peroné Distal Ø3.5x3 Orif. Der. - T
942.05TR	Placa Peroné Distal Ø3.5x5 Orif. Der. - T
942.07TR	Placa Peroné Distal Ø3.5x7 Orif. Der. - T
942.09TR	Placa Peroné Distal Ø3.5x9 Orif. Der. - T
942.11TR	Placa Peroné Distal Ø3.5x11 Orif. Der. - T



## Placa Tubular

Clave Descripción

939.04T	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 4 Orif. - Titanio
939.05T	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 5 Orif. - Titanio
939.06T	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 6 Orif. - Titanio
939.07T	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 7 Orif. - Titanio
939.08T	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 8 Orif. - Titanio
939.09T	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 9 Orif. - Titanio
939.10T	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 10 Orif. - Titanio
939.11T	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 11 Orif. - Titanio
939.12T	Placa Tubular 1/3 Ø3.5mm - 12 Orif. - Titanio



## Placa Clavícula Gancho

Clave Descripción

923.12.04TL	Placa Clavícula Gancho 12mm 4 Orif. Izq - T
923.12.05TL	Placa Clavícula Gancho 12mm 5 Orif. Izq - T
923.12.04TR	Placa Clavícula Gancho 12mm 4 Orif. Der - T
923.12.05TR	Placa Clavícula Gancho 12mm 5 Orif. Der - T
923.15.04TL	Placa Clavícula Gancho 15mm 4 Orif. Izq - T
923.15.05TL	Placa Clavícula Gancho 15mm 5 Orif. Izq - T
923.15.04TR	Placa Clavícula Gancho 15mm 4 Orif. Der - T
923.15.05TR	Placa Clavícula Gancho 15mm 5 Orif. Der - T
923.18.04TL	Placa Clavícula Gancho 18mm 4 Orif. Izq - T
923.18.05TL	Placa Clavícula Gancho 18mm 5 Orif. Izq - T
923.18.04TR	Placa Clavícula Gancho 18mm 4 Orif. Der - T
923.18.05TR	Placa Clavícula Gancho 18mm 5 Orif. Der - T



## Placa Estrecha Bloqueada

Clave Descripción

<b>845.05T</b>	Placa Estrecha Bloq. Ø3.5x5 Orificios - Titanio
<b>845.06T</b>	Placa Estrecha Bloq. Ø3.5x6 Orificios - Titanio
<b>845.07T</b>	Placa Estrecha Bloq. Ø3.5x7 Orificios - Titanio
<b>845.08T</b>	Placa Estrecha Bloq. Ø3.5x8 Orificios - Titanio
<b>845.09T</b>	Placa Estrecha Bloq. Ø3.5x9 Orificios - Titanio
<b>845.10T</b>	Placa Estrecha Bloq. Ø3.5x10 Orificios - Titanio
<b>845.11T</b>	Placa Estrecha Bloq. Ø3.5x11 Orificios - Titanio
<b>845.12T</b>	Placa Estrecha Bloq. Ø3.5x12 Orificios - Titanio
<b>845.13T</b>	Placa Estrecha Bloq. Ø3.5x13 Orificios - Titanio
<b>845.14T</b>	Placa Estrecha Bloq. Ø3.5x14 Orificios - Titanio



## Placa Reconstrucción

Clave Descripción

<b>920.04T</b>	Placa Reconstrucción Ø 3.5x4 Orificios - Titanio
<b>920.05T</b>	Placa Reconstrucción Ø 3.5x5 Orificios - Titanio
<b>920.06T</b>	Placa Reconstrucción Ø 3.5x6 Orificios - Titanio
<b>920.07T</b>	Placa Reconstrucción Ø 3.5x7 Orificios - Titanio
<b>920.08T</b>	Placa Reconstrucción Ø 3.5x8 Orificios - Titanio
<b>920.09T</b>	Placa Reconstrucción Ø 3.5x9 Orificios - Titanio
<b>920.10T</b>	Placa Reconstrucción Ø 3.5x10 Orificios - Titanio
<b>920.12T</b>	Placa Reconstrucción Ø 3.5x12 Orificios - Titanio
<b>920.14T</b>	Placa Reconstrucción Ø 3.5x14 Orificios - Titanio



## Placa Dorsolateral c/sop DER

Clave Descripción

<b>915.03TR</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 c/sop 3 Orificios Der. - T
<b>915.05TR</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 c/sop 5 Orificios Der. - T
<b>915.07TR</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 c/sop 7 Orificios Der. - T
<b>915.09TR</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 c/sop 9 Orificios Der. - T
<b>915.11TR</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 c/sop 11 Orificios Der. - T
<b>915.13TR</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 c/sop 13 Orificios Der. - T



## Placa Dorsolateral IZQ

Clave Descripción

<b>905.03TL</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 -3 Orificios Izq. - T
<b>905.05TL</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 -5 Orificios Izq. - T
<b>905.07TL</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 -7 Orificios Izq. - T
<b>905.09TL</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 -9 Orificios Izq. - T
<b>905.14TL</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 -14 Orificios Izq. - T



## Placa Dorsolateral DER

Clave Descripción

<b>905.03TR</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 -3 Orificios Der. - T
<b>905.05TR</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 -5 Orificios Der. - T
<b>905.07TR</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 -7 Orificios Der. - T
<b>905.09TR</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 -9 Orificios Der. - T
<b>905.14TR</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 -14 Orificios Der. - T



## Placa Dorsolateral c/sop IZQ

Clave Descripción

<b>915.03TL</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 c/sop 3 Orificios Izq. - T
<b>915.05TL</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 c/sop 5 Orificios Izq. - T
<b>915.07TL</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 c/sop 7 Orificios Izq. - T
<b>915.09TL</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 c/sop 9 Orificios Izq. - T
<b>915.11TL</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 c/sop 11 Orificios Izq. - T
<b>915.13TL</b>	Placa Dorsolateral Ø 2.7/3.5 c/sop 13 Orificios Izq. - T



## Placa Medial Humeral IZQ

Clave Descripción

<b>927.03TL</b>	Placa Medial Humeral Ø2.7/3.5-3 Orificios Izq. - T
<b>927.05TL</b>	Placa Medial Humeral Ø2.7/3.5-5 Orificios Izq. - T
<b>927.07TL</b>	Placa Medial Humeral Ø2.7/3.5-7 Orificios Izq. - T
<b>927.09TL</b>	Placa Medial Humeral Ø2.7/3.5-9 Orificios Izq. - T
<b>927.11TL</b>	Placa Medial Humeral Ø2.7/3.5-11 Orificios Izq. - T
<b>927.14TL</b>	Placa Medial Humeral Ø2.7/3.5-14 Orificios Izq. - T



## Placa Medial Humeral DER

Clave Descripción

<b>927.03TR</b>	Placa Medial Humeral Ø2.7/3.5-3 Orificios Der. - T
<b>927.05TR</b>	Placa Medial Humeral Ø2.7/3.5-5 Orificios Der. - T
<b>927.07TR</b>	Placa Medial Humeral Ø2.7/3.5-7 Orificios Der. - T
<b>927.09TR</b>	Placa Medial Humeral Ø2.7/3.5-9 Orificios Der. - T
<b>927.11TR</b>	Placa Medial Humeral Ø2.7/3.5-11 Orificios Der. - T
<b>927.14TR</b>	Placa Medial Humeral Ø2.7/3.5-14 Orificios Der. - T



## Placa Philos Bloqueada

Clave Descripción

<b>938.03T</b>	Placa Philos Bloq. Ø3.5 x 3 Orif. - Titanio
<b>938.04T</b>	Placa Philos Bloq. Ø3.5 x 4 Orif. - Titanio
<b>938.05T</b>	Placa Philos Bloq. Ø3.5 x 5 Orif. - Titanio
<b>938.06T</b>	Placa Philos Bloq. Ø3.5 x 6 Orif. - Titanio
<b>938.07T</b>	Placa Philos Bloq. Ø3.5 x 7 Orif. - Titanio
<b>938.08T</b>	Placa Philos Bloq. Ø3.5 x 8 Orif. - Titanio
<b>938.09T</b>	Placa Philos Bloq. Ø3.5 x 9 Orif. - Titanio
<b>938.10T</b>	Placa Philos Bloq. Ø3.5 x 10 Orif. - Titanio
<b>938.11T</b>	Placa Philos Bloq. Ø3.5 x 11 Orif. - Titanio
<b>938.12T</b>	Placa Philos Bloq. Ø3.5 x 12 Orif. - Titanio



## Placa Tibi Proximal IZQ

Clave	Descripción
<b>906.04TL</b>	Placa Tibia Proximal Ø3.5- 4 Orificios Izq. - T
<b>906.06TL</b>	Placa Tibia Proximal Ø3.5- 6 Orificios Izq. - T
<b>906.08TL</b>	Placa Tibia Proximal Ø3.5- 8 Orificios Izq. - T
<b>906.10TL</b>	Placa Tibia Proximal Ø3.5- 10 Orificios Izq. - T
<b>906.12TL</b>	Placa Tibia Proximal Ø3.5- 12 Orificios Izq. - T
<b>906.14TL</b>	Placa Tibia Proximal Ø3.5- 14 Orificios Izq. - T



## Placa Distal Tibial Bloq. IZQ

Clave	Descripción
<b>867.04TL</b>	Placa Distal Tibial Bloq. 4 Orificios Izq. - Titanio
<b>867.06TL</b>	Placa Distal Tibial Bloq. 6 Orificios Izq. - Titanio
<b>867.08TL</b>	Placa Distal Tibial Bloq. 8 Orificios Izq. - Titanio
<b>867.10TL</b>	Placa Distal Tibial Bloq. 10 Orificios Izq. - Titanio
<b>867.12TL</b>	Placa Distal Tibial Bloq. 12 Orificios Izq. - Titanio
<b>867.14TL</b>	Placa Distal Tibial Bloq. 14 Orificios Izq. - Titanio



## Placa "T" Bloq.

Clave	Descripción
<b>846.03T</b>	Placa "T" Bloq. Ø3.5mm 3x3 Orif. - Titanio
<b>846.04T</b>	Placa "T" Bloq. Ø3.5mm 3x4 Orif. - Titanio
<b>846.05T</b>	Placa "T" Bloq. Ø3.5mm 3x5 Orif. - Titanio
<b>846.06T</b>	Placa "T" Bloq. Ø3.5mm 3x6 Orif. - Titanio
<b>846.07T</b>	Placa "T" Bloq. Ø3.5mm 3x7 Orif. - Titanio



## Placa Tibia Proximal DER

Clave	Descripción
<b>906.04TR</b>	Placa Tibia Proximal Ø3.5- 4 Orificios Der. - T
<b>906.06TR</b>	Placa Tibia Proximal Ø3.5- 6 Orificios Der. - T
<b>906.08TR</b>	Placa Tibia Proximal Ø3.5- 8 Orificios Der. - T
<b>906.10TR</b>	Placa Tibia Proximal Ø3.5- 10 Orificios Der. - T
<b>906.12TR</b>	Placa Tibia Proximal Ø3.5- 12 Orificios Der. - T
<b>906.14TR</b>	Placa Tibia Proximal Ø3.5- 14 Orificios Der. - T



## Placa Distal Tibial Bloq. DER

Clave	Descripción
<b>867.04TR</b>	Placa Distal Tibial Bloq. 4 Orificios Der. - Titanio
<b>867.06TR</b>	Placa Distal Tibial Bloq. 6 Orificios Der. - Titanio
<b>867.08TR</b>	Placa Distal Tibial Bloq. 8 Orificios Der. - Titanio
<b>867.10TR</b>	Placa Distal Tibial Bloq. 10 Orificios Der. - Titanio
<b>867.12TR</b>	Placa Distal Tibial Bloq. 12 Orificios Der. - Titanio
<b>867.14TR</b>	Placa Distal Tibial Bloq. 14 Orificios Der. - Titanio



## Placa Clavícula Ant. Lat. 2.7/3.5mm

Clave	Descripción
<b>921.06TL</b>	Placa Clavícula Ant.Lat-6 Orif. Izq. - Titanio
<b>921.07TL</b>	Placa Clavícula Ant.Lat-7 Orif. Izq. - Titanio
<b>921.08TL</b>	Placa Clavícula Ant.Lat-8 Orif. Izq. - Titanio
<b>921.06TR</b>	Placa Clavícula Ant.Lat-6 Orif. Der. - Titanio
<b>921.07TR</b>	Placa Clavícula Ant.Lat-7 Orif. Der. - Titanio
<b>921.08TR</b>	Placa Clavícula Ant.Lat-8 Orif. Der. - Titanio



## Placa Clavícula "S"

Clave	Descripción
<b>933.06TL</b>	Placa Clavícula "S" 6 Orificios Izq. - Titanio
<b>933.06TR</b>	Placa Clavícula "S" 6 Orificios Der. - Titanio
<b>933.07TL</b>	Placa Clavícula "S" 7 Orificios Izq. - Titanio
<b>933.07TR</b>	Placa Clavícula "S" 7 Orificios Der. - Titanio
<b>933.08TL</b>	Placa Clavícula "S" 8 Orificios Izq. - Titanio
<b>933.08TR</b>	Placa Clavícula "S" 8 Orificios Der. - Titanio



## Placa Radio Distal A/V

Clave	Descripción
<b>925.03TL</b>	Placa Radio Distal A/V- 3 Orif. Izq. - Titanio
<b>925.04TL</b>	Placa Radio Distal A/V- 4 Orif. Izq. - Titanio
<b>925.05TL</b>	Placa Radio Distal A/V- 5 Orif. Izq. - Titanio
<b>925.06TL</b>	Placa Radio Distal A/V- 6 Orif. Izq. - Titanio
<b>925.07TL</b>	Placa Radio Distal A/V- 7 Orif. Izq. - Titanio
<b>925.03TR</b>	Placa Radio Distal A/V- 3 Orif. Der. - Titanio
<b>925.04TR</b>	Placa Radio Distal A/V- 4 Orif. Der. - Titanio
<b>925.05TR</b>	Placa Radio Distal A/V- 5 Orif. Der. - Titanio
<b>925.06TR</b>	Placa Radio Distal A/V- 6 Orif. Der. - Titanio
<b>925.07TR</b>	Placa Radio Distal A/V- 7 Orif. Der. - Titanio



## Placa Calcaneo

Clave	Descripción
<b>902.69TL</b>	Placa Calcaneo Ø3.5x69mm Izq. - Titanio
<b>902.69TR</b>	Placa Calcaneo Ø3.5x69mm Der. - Titanio
<b>902.76TL</b>	Placa Calcaneo Ø3.5x76mm Izq. - Titanio
<b>902.76TR</b>	Placa Calcaneo Ø3.5x76mm Der. - Titanio

# GRANDES FRAGMENTOS (BLOQUEADO)



## Placa Estrecha Bloq.

Clave	Descripción
848.04T	Placa Estrecha Bloq. Ø 4.5x4 Orif. - Titanio
848.05T	Placa Estrecha Bloq. Ø 4.5x5 Orif. - Titanio
848.06T	Placa Estrecha Bloq. Ø 4.5x6 Orif. - Titanio
848.07T	Placa Estrecha Bloq. Ø 4.5x7 Orif. - Titanio
848.08T	Placa Estrecha Bloq. Ø 4.5x8 Orif. - Titanio
848.09T	Placa Estrecha Bloq. Ø 4.5x9 Orif. - Titanio
848.10T	Placa Estrecha Bloq. Ø 4.5x10 Orif. - Titanio
848.11T	Placa Estrecha Bloq. Ø 4.5x11 Orif. - Titanio
848.12T	Placa Estrecha Bloq. Ø 4.5x12 Orif. - Titanio
848.14T	Placa Estrecha Bloq. Ø 4.5x14 Orif. - Titanio
848.16T	Placa Estrecha Bloq. Ø 4.5x16 Orif. - Titanio



## Placa "T" c/Soporte Bloq.

Clave	Descripción
855.03T	Placa "T" c/soporte Bloq. Ø4.5mm 2 x 3 Orif. - T
855.04T	Placa "T" c/soporte Bloq. Ø4.5mm 2 x 4 Orif. - T
855.05T	Placa "T" c/soporte Bloq. Ø4.5mm 2 x 5 Orif. - T
855.06T	Placa "T" c/soporte Bloq. Ø4.5mm 2 x 6 Orif. - T
855.07T	Placa "T" c/soporte Bloq. Ø4.5mm 2 x 7 Orif. - T
855.08T	Placa "T" c/soporte Bloq. Ø4.5mm 2 x 8 Orif. - T
855.09T	Placa "T" c/soporte Bloq. Ø4.5mm 2 x 9 Orif. - T
855.10T	Placa "T" c/soporte Bloq. Ø4.5mm 2 x 10 Orif. - T
855.11T	Placa "T" c/soporte Bloq. Ø4.5mm 2 x 11 Orif. - T



## Placa Fémur Proximal Bloq.

Clave	Descripción
856.05TL	Placa Fémur Proximal Bloq. 5 Orif. Izq. - T
856.05TR	Placa Fémur Proximal Bloq. 5 Orif. Der. - T
856.07TL	Placa Fémur Proximal Bloq. 7 Orif. Izq. - T
856.07TR	Placa Fémur Proximal Bloq. 7 Orif. Der. - T
856.09TL	Placa Fémur Proximal Bloq. 9 Orif. Izq. - T
856.09TR	Placa Fémur Proximal Bloq. 9 Orif. Der. - T
856.11TL	Placa Fémur Proximal Bloq. 11 Orif. Izq. - T
856.11TR	Placa Fémur Proximal Bloq. 11 Orif. Der. - T
856.13TL	Placa Fémur Proximal Bloq. 13 Orif. Izq. - T
856.13TR	Placa Fémur Proximal Bloq. 13 Orif. Der. - T
856.15TL	Placa Fémur Proximal Bloq. 15 Orif. Izq. - T
856.15TR	Placa Fémur Proximal Bloq. 15 Orif. Der. - T



## Placa Ancha Bloq.

Clave	Descripción
849.06T	Placa Ancha Bloq. Ø4.5 x 6 Orif. - Titanio
849.07T	Placa Ancha Bloq. Ø4.5 x 7 Orif. - Titanio
849.08T	Placa Ancha Bloq. Ø4.5 x 8 Orif. - Titanio
849.09T	Placa Ancha Bloq. Ø4.5 x 9 Orif. - Titanio
849.10T	Placa Ancha Bloq. Ø4.5 x 10 Orif. - Titanio
849.11T	Placa Ancha Bloq. Ø4.5 x 11 Orif. - Titanio
849.12T	Placa Ancha Bloq. Ø4.5 x 12 Orif. - Titanio
849.14T	Placa Ancha Bloq. Ø4.5 x 14 Orif. - Titanio
849.16T	Placa Ancha Bloq. Ø4.5 x 16 Orif. - Titanio



## Placa Condilar Susten.

Clave	Descripción
841.06TL	Placa Condilar Susten. Ø 4.5x6 Orif. Izq - T
841.06TR	Placa Condilar Susten. Ø 4.5x6 Orif. Der - T
841.08TL	Placa Condilar Susten. Ø 4.5x8 Orif. Izq - T
841.08TR	Placa Condilar Susten. Ø 4.5x8 Orif. Der - T
841.10TL	Placa Condilar Susten. Ø 4.5x10 Orif. Izq - T
841.10TR	Placa Condilar Susten. Ø 4.5x10 Orif. Der - T
841.12TL	Placa Condilar Susten. Ø 4.5x12 Orif. Izq - T
841.12TR	Placa Condilar Susten. Ø 4.5x12 Orif. Der - T



## Placa Tibial Proximal Bloq.

Clave	Descripción
840.04TL	Placa Tibial Prox. Ø4.5x4 Ori. Izq "Hockey" - T
840.04TR	Placa Tibial Prox. Ø4.5x4 Ori. Der "Hockey" - T
840.06TL	Placa Tibial Prox. Ø4.5x6 Ori. Izq "Hockey" - T
840.06TR	Placa Tibial Prox. Ø4.5x6 Ori. Der "Hockey" - T
840.08TL	Placa Tibial Prox. Ø4.5x8 Ori. Izq "Hockey" - T
840.08TR	Placa Tibial Prox. Ø4.5x8 Ori. Der "Hockey" - T
840.10TL	Placa Tibial Prox. Ø4.5x10 Ori. Izq "Hockey" - T
840.10TR	Placa Tibial Prox. Ø4.5x10 Ori. Der "Hockey" - T
840.12TL	Placa Tibial Prox. Ø4.5x12 Ori. Izq "Hockey" - T
840.12TR	Placa Tibial Prox. Ø4.5x12 Ori. Der "Hockey" - T
840.14TL	Placa Tibial Prox. Ø4.5x14 Ori. Izq "Hockey" - T
840.14TR	Placa Tibial Prox. Ø4.5x14 Ori. Der "Hockey" - T
840.16TL	Placa Tibial Prox. Ø4.5x16 Ori. Izq "Hockey" - T
840.16TR	Placa Tibial Prox. Ø4.5x16 Ori. Der "Hockey" - T



## Placa Distal Femoral

Clave	Descripción
851.05TL	Placa Distal Femoral 5 Orif. Izquierda - T
851.05TR	Placa Distal Femoral 5 Orif. Derecha - T
851.06TL	Placa Distal Femoral 6 Orif. Izquierda - T
851.06TR	Placa Distal Femoral 6 Orif. Derecha - T
851.07TL	Placa Distal Femoral 7 Orif. Izquierda - T
851.07TR	Placa Distal Femoral 7 Orif. Derecha - T
851.08TL	Placa Distal Femoral 8 Orif. Izquierda - T
851.08TR	Placa Distal Femoral 8 Orif. Derecha - T
851.09TL	Placa Distal Femoral 9 Orif. Izquierda - T
851.09TR	Placa Distal Femoral 9 Orif. Derecha - T
851.10TL	Placa Distal Femoral 10 Orif. Izquierda - T
851.10TR	Placa Distal Femoral 10 Orif. Derecha - T
851.11TL	Placa Distal Femoral 11 Orif. Izquierda - T
851.11TR	Placa Distal Femoral 11 Orif. Derecha - T
851.12TL	Placa Distal Femoral 12 Orif. Izquierda - T
851.12TR	Placa Distal Femoral 12 Orif. Derecha - T
851.13TL	Placa Distal Femoral 13 Orif. Izquierda - T
851.13TR	Placa Distal Femoral 13 Orif. Derecha - T



## Placa Ancha DCP

Clave	Descripción
619.07T	Placa Ancha DCP Ø4.5mm - 7 Orif. - Titanio
619.08T	Placa Ancha DCP Ø4.5mm - 8 Orif. - Titanio
619.09T	Placa Ancha DCP Ø4.5mm - 9 Orif. - Titanio
619.10T	Placa Ancha DCP Ø4.5mm - 10 Orif. - Titanio
619.12T	Placa Ancha DCP Ø4.5mm - 12 Orif. - Titanio



## Placa "T" Bloq.

Clave	Descripción
850.04T	Placa "T" Bloque. Ø 4.5mm 2 x 4 Orif. - Titanio
850.05T	Placa "T" Bloque. Ø 4.5mm 2 x 5 Orif. - Titanio
850.06T	Placa "T" Bloque. Ø 4.5mm 2 x 6 Orif. - Titanio
850.07T	Placa "T" Bloque. Ø 4.5mm 2 x 7 Orif. - Titanio
850.08T	Placa "T" Bloque. Ø 4.5mm 2 x 8 Orif. - Titanio



## Placa Estrecha DCP

Clave	Descripción
618.06T	Placa Estrecha DCP Ø4.5mm - 6 Orif - Titanio
618.07T	Placa Estrecha DCP Ø4.5mm - 7 Orif - Titanio
618.08T	Placa Estrecha DCP Ø4.5mm - 8 Orif - Titanio
618.09T	Placa Estrecha DCP Ø4.5mm - 9 Orif - Titanio
618.10T	Placa Estrecha DCP Ø4.5mm - 10 Orif - Titanio
618.12T	Placa Estrecha DCP Ø4.5mm - 12 Orif - Titanio



## Placa Tibial Proximal

Clave	Descripción
928.04TL	Placa Tibial Proxim Ø4.5x4 Orif Izq "L" - T
928.04TR	Placa Tibial Proxim Ø4.5x4 Orif Der "L" - T
928.06TL	Placa Tibial Proxim Ø4.5x6 Orif Izq "L" - T
928.06TR	Placa Tibial Proxim Ø4.5x6 Orif Der "L" - T
928.08TL	Placa Tibial Proxim Ø4.5x8 Orif Izq "L" - T
928.08TR	Placa Tibial Proxim Ø4.5x8 Orif Der "L" - T
928.10TL	Placa Tibial Proxim Ø4.5x10 Orif Izq "L" - T
928.10TR	Placa Tibial Proxim Ø4.5x10 Orif Der "L" - T
928.12TL	Placa Tibial Proxim Ø4.5x12 Orif Izq "L" - T
928.12TR	Placa Tibial Proxim Ø4.5x12 Orif Der "L" - T
928.14TL	Placa Tibial Proxim Ø4.5x14 Orif Izq "L" - T
928.14TR	Placa Tibial Proxim Ø4.5x14 Orif Der "L" - T
928.16TL	Placa Tibial Proxim Ø4.5x16 Orif Izq "L" - T
928.16TR	Placa Tibial Proxim Ø4.5x16 Orif Der "L" - T



## Placa "L" c/Soport Bloq.

Clave	Descripción
858.03TL	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 3 Ori Izq. - T
858.03TR	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 3 Ori Der. - T
858.04TL	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 4 Ori Izq. - T
858.04TR	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 4 Ori Der. - T
858.05TL	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 5 Ori Izq. - T
858.05TR	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 5 Ori Der. - T
858.06TL	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 6 Ori Izq. - T
858.06TR	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 6 Ori Der. - T
858.07TL	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 7 Ori Izq. - T
858.07TR	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 7 Ori Der. - T
858.08TL	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 8 Ori Izq. - T
858.08TR	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 8 Ori Der. - T
858.09TL	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 9 Ori Izq. - T
858.09TR	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 9 Ori Der. - T
858.10TL	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 10 Ori Izq. - T
858.10TR	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 10 Ori Der. - T
858.11TL	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 11 Ori Izq. - T
858.11TR	Placa "L" c/soport Bloq. Ø4.5mm 11 Ori Der. - T



**81.1790.6297**  
*Servicio al cliente*

**81.2861.7754**  
*Soporte Técnico*



**[compras@medzan.com.mx](mailto:compras@medzan.com.mx)**  
**[soportetecnico@medzan.com.mx](mailto:soportetecnico@medzan.com.mx)**